

Garant**TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 1,1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG1264 1,1
GTIN	4045197906861
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Ako č. 202264.

Technický opis

Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Ø rezných hrán D_c	1,1 mm
Počet zubov Z	3
Celková dĺžka L	38 mm
Tvar stopky	HA
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Dĺžka britov L_c	2 mm
Ø stopky D_s	3 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Obsah	5
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník $> 10 \% \text{ si}$	vhodný	200	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	100	P
Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	P
Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$	vhodný	60	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

vzduch

vhodný

Príslušenstvo

TK mini fréza Ø e8 DC 1,1

202264 1,1