


HOLEX**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 8,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1296 8,5
GTIN	4045197907950
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.

Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Ako č. 202296.**Technický opis**

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Ø stopky D_s	10 mm
Dĺžka britov L_c	19 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Ø rezných hrán D_c	8,5 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Tvar stopky	HB
Celková dĺžka L	72 mm

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,3 mm
Počet zubov Z	3
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	160	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	50	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	40	M
GG(G)	vhodný	75	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		

suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný

Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 8,5	202296 8,5
----------------------	------------