

Garant**Malý univerzálny trubkorez****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	818100
GTIN	4045197595638
Trieda položky	81C

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne robustná konštrukcia pre najvyššie namáhanie. Čistý a spoľahlivý rez pomocou 4 radov vodiacich valčekov.

Základné telo je vyrobené z tlakovo liateho horčíka. S náhradnými rezacími kolieskami č. 818110.

Výhoda:

Dlhá životnosť vďaka reznému koliesku s **povrchovou úpravou TiN**. Úspora energie a času vďaka:

- **ergonomickej rukoväti**
- **ľahkej konštrukcii**
- **vodiacim kladkám uloženým v ihlových ložiskách a rezaciemu koliesku**
- **vyberateľnému ručnému odhlovaču s čepeľou S20 s povrchovou úpravou TiN.**

Použitie:

Multifunkčné použitie na rezanie VA, hliníkových, mosadzných a medených rúr.

Technický opis

Rezací kotúč otvor	4,85 mm
Ø rezacích koliesok	19 mm
Šírka rezacích koliesok	6,2 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	3 - 35 mm
Hmotnosť	335 g

Dĺžka	165 mm
Šírka	65 mm
Výška	40 mm
Počet vodiacich kladiiek	4
Počet rezacích koliesok	1
vhodné pre materiál rúrok	VA
vhodné pre materiál rúrok	Hliník
vhodné pre materiál rúrok	Mosadz
vhodné pre materiál rúrok	Meď
s račňovou funkciou	nie
Druh produktu	Rezačka rúr

Príslušenstvo

Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 35	814920 35
Čap rezacieho kolieska	819630
Súprava náhradných rezacích koliesok	818110
Súprava vodiacich kladiiek s ihlovým ložiskom 16-dielne	818025