

Garant**Univerzálne rezačka rúr****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	818150
GTIN	4045197595645
Trieda položky	81C

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne robustná konštrukcia pre najvyššie namáhanie. Čistý a spoľahlivý rez pomocou 4 radov vodiacich valčekov.

Základné teleso je vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Rýchle nastavenie vretena pomocou račňového princípu a vratnej pružiny. S náhradnými rezacími kolieskami č. 818110.

Výhoda:

Dlhá životnosť vďaka reznému koliesku s **povrchovou úpravou TiN**. Úspora energie a času vďaka:

- **ergonomickej rukoväti**
- **ľahkej konštrukcii**
- **vodiacim kladkám uloženým v ihlových ložiskách a rezaciemu koliesku**
- **vyberateľnému ručnému odhlovaču s čepeľou S20 s povrchovou úpravou TiN.**

Použitie:

Multifunkčné použitie na rezanie VA, hliníkových, mosadzných a medených rúr.

Technický opis

Pre vonkajší Ø rúrok	6 - 76 mm
Šírka rezacích koliesok	6,2 mm
Rezací kotúč otvor	4,85 mm
Ø rezacích koliesok	19 mm
Hmotnosť	880 g

Dĺžka	245 - 325 mm
Výška	40 mm
Šírka	100 mm
Počet vodiacich kladiiek	4
Počet rezacích koliesok	1
vhodné pre materiál rúrok	VA
vhodné pre materiál rúrok	Hliník
vhodné pre materiál rúrok	Mosadz
vhodné pre materiál rúrok	Meď
s račňovou funkciou	nie
Druh produktu	Rezačka rúr

Príslušenstvo

Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 35	814920 35
Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 54	814920 54
Súprava náhradných rezacích koliesok	818110
Čap rezacieho kolieska	819630
Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 54E	814920 54E
Súprava vodiacich kladiiek s ihlovým ložiskom 16-dielne	818035