



Súprava plochých elektrikárskych skrutkovačov Phillips s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	668610 5
GTIN	4013288102003
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami **uľahčuje prenos krútiaceho momentu**, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Rozsah balenia:

1 skrutkovač Č. 668600: Veľ. 0; 1; 2; 3; 4

Technický opis

Počet skrutkovačov	5
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 4	668600 4
Držiak skrutiek Typ 2	666425 2
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 3	668600 3
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668600 2
Držiak skrutiek Typ 3	666425 3
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 0	668600 0
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668600 1