



Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Veľkosť krížovej drážky: 0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	668700 0
GTIN	4013288032782
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými **zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu**, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Technický opis

Dĺžka čepele	80 mm
Veľkosť krížovej drážky	0
Hrot čepelí	čierna
Celková dĺžka	161 mm
pre skrutky s Ø	do 2 mm
Označenie výrobcu	165 i PZ VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu	Skrutkovač

