



## Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Velkosť krížovej drážky: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	668720 2
GTIN	4013288160249
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými **zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu**, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele so zinkovo-fosfátovanou reznou hranou.

**Zmenšený Ø čepele s integrovanou ochrannou izoláciou** pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (Ø čepele = Ø izolácie v prednej časti čepele).

#### Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

### Technický opis

Celková dĺžka	205 mm
Velkosť krížovej drážky	2
Dĺžka čepele	100 mm
pre skrutky s Ø	3,1 – 5,2 mm
Označenie výrobcu	165 iS
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu	Skrutkovač

