



## Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv s rukoväťou Kraftform plne izolovaný, Veľkosť krížovej drážky: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	668700 3
GTIN	4013288029850
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými **zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu**, a preto šetrí ruku a rameno.

**Čepeľ** z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

#### Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

### Technický opis

pre skrutky s Ø	5,3 – 7,2 mm
Dĺžka čepele	150 mm
Hrot čepelí	Lasertip
Veľkosť krížovej drážky	3
Celková dĺžka	262 mm
Označenie výrobcu	165 i PZ VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu	Skrutkovač

