



Inžinierske kladivo s rukoväťou "Ultratec", Hmotnosť bez násady: 200g



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	750500 200
GTIN	4016134506758
Trieda položky	73V

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy. S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „Ultratec“.

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Hmotnosť bez násady	200 g
Dĺžka násady	258 mm
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Plastová násada na kladivá s klinom Dĺžka násady 280	751800 280
--	------------