

HALDER**Zámočnické kladivo MaxxCraft, Hmotnosť bez násady: 800****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	750550 800
GTIN	4030618303077
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Vďaka jedinečnému spojeniu hlavy kladiva a puzdra násady vzniká neoddeliteľná jednotka tlmiača vibrácie. Ochranné puzdro násady s gumovým opláštením. So zahnutým tvarom s **násadou z hikorového dreva**, lakované.

Hlava kladiva je zápusťkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, ploška a nos bez povrchovej úpravy.

Výhoda:

Citeľné **tlmenie spätného rázu** a tým prenos sily nárazu na obrobok, vďaka čomu nie je práca namáhavá.

Vysoká úderová sila a malé zaťaženie vibráciami na rukoväti ako bežné kladivo DIN.

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Náhradný diel:

Náhradná násada je dostupná pod č. 750555.

Technický opis

Hmotnosť bez násady	800 g
Dĺžka násady	305 mm
Celková dĺžka	350 mm
Označenie výrobcu	MAXXCRAFT
bez iskier	nie
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá Dĺžka násady 305	750555 305
---	------------