



## Inžinierske kladivo s rukoväťou "Ultratec", Hmotnosť bez násady: 800g



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	750500 800
GTIN	4016134506802
Trieda položky	73V

### Popis

**Prevedenie:**

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy. S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „**Ultratec**“.

**Norma:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

### Technický opis

Hmotnosť bez násady	800 g
Dĺžka násady	320 mm
Druh produktu	Kladivo

### Príslušenstvo

Plastová násada na kladivá s klinom Dĺžka násady 350	751800 350
--	------------