

ROLLER**Rezacia závitnica „Central“, komplet s plechovým kufrom, Typ: 1/2-114****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	820300 1/2-114
GTIN	4044942047507
Trieda položky	84B

Popis**Prevedenie:**

Rýchla výmena rezacej hlavy vďaka jednoduchému nasadeniu do hlavy račne s rýchlym blokováním. Rezacie hlavy s dlhým rúrovým vedením a presne nastavenými rezacími čelustami. Rezacie čeluste sú mimoriadne oderuvzdorné a vymeniteľné. Račna je prepínateľná na chod doprava alebo doľava. Pomocou otočených rezacích čelustí je vhodná aj na rezanie závitov až tesne po stenu (na krátkych už inštalovaných rúrových hrdlách). Nie je vhodná na VA rúry.

Použitie:

Ako praktické a ľahké náradie, ktoré si môžete vziať so sebou na stavenisko. **Malý priemer hlavy umožňuje prácu v úzkych miestach.**

Vhodné pre:

Rúrkový závit Whitworth podľa normy DIN EN 10226 **kónický 1:16.**

Obsah:

k tomu patria vyvrtávacie hlavy po 1 ks
(na rúrkové závit Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palca;
Racnové rameno: 1 ks

Upozornenie:

Tieto diely sú dostupné jednotlivo na požiadanie:

- **račňové rameno č. 820600**
- **kufor z ocelového plechu č. 820620**
- **kompletné rezacie hlavy s čelustami č. 820650, ako aj náhradné čeluste č. 820670.**

Pri objednávaní uvedte prosím požadovanú veľkosť.

Technický opis

Počet ramien račne	1
Vyvírtavacia hlava na závitovanie rúrok Whithworth	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 palec
Norma	DIN EN 10226
Balenie	Kufřík z ocelového plechu
Druh produktu	Rezacía závitnica

Príslušenstvo

Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R1/2	820650 R1/2
Prepravný box z ocelového plechu pre rezacie závitnice „Central“ Typ C1.1/4	820620 C1.1/4
Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R3/4	820650 R3/4
Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R1.1/4	820650 R1.1/4
Rameno račne „Central“ Typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R1	820650 R1