

**Palička s 3K-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 1,25kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	751020 1,25
GTIN	8024886007351
Trieda položky	76D

Popis**Prevedenie:**

Zápustkovo kovaná kladivová hlava. Dráhy kalené a temperované podľa špecifikácie, hlava lakovaná v čiernej farbe, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.

Hlava kladiva s nerozbitnou **3-zložkovou rukoväťou** (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti. Výhoda: nerozbitné, ergonomické, protišmykové, **bez vibrácií a šetrné ku kĺbom**.

Norma:**DIN 6475****Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 751010

Technický opis

Dĺžka násady	260 mm
Hmotnosť bez násady	1,25 kg
Druh produktu	Kladivo

