



## Palička s 3K-zložkovou násadou, Hmotnosť bez násady: 1,5kg



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	751020 1,5
GTIN	8024886007368
Trieda položky	76D

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkovo kovaná kladivová hlava. Dráhy kalené a temperované podľa špecifikácie, hlava lakovaná v čiernej farbe, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.

Hlava kladiva s nerozbitnou **3-zložkovou rukoväťou** (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti. Výhoda: nerozbitné, ergonomické, protišmykové, **bez vibrácií a šetrné ku kĺbom**.

#### Norma:

**DIN 6475**

#### Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 751010

### Technický opis

Hmotnosť bez násady	1,5 kg
Dĺžka násady	280 mm
Druh produktu	Kladivo

