

ROLLER**Rezacia závitnica „Central“, komplet s plechovým kufrom, Typ: 3/8-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	820300 3/8-2
GTIN	4044942047514
Trieda položky	84B

Popis**Prevedenie:**

Rýchla výmena rezacej hlavy vďaka jednoduchému nasadeniu do hlavy račne s rýchlym blokováním. Rezacie hlavy s dlhým rúrovým vedením a presne nastavenými rezacími čeľuštami. Rezacie čeľuste sú mimoriadne oderuvzdorné a vymeniteľné. Račna je prepínateľná na chod doprava alebo doľava. Pomocou otočených rezacích čeľustí je vhodná aj na rezanie závitov až tesne po stenu (na krátkych už inštalovaných rúrových hrdlách). Nie je vhodná na VA rúry.

Použitie:

Ako praktické a ľahké náradie, ktoré si môžete vziať so sebou na stavenisko. **Malý priemer hlavy umožňuje prácu v úzkych miestach.**

Vhodné pre:

Rúrkový závit Whitworth podľa normy DIN EN 10226 **kónický 1:16.**

Obsah:

k tomu patria vyvrtávacie hlavy po 1 ks
(na rúrkové závit Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 palce
Racnové rameno: 2 ks

Upozornenie:

Tieto diely sú dostupné jednotlivo na požiadanie:

- **račňové rameno č. 820600**
- **kufor z ocelového plechu č. 820620**

- **kompletné rezacie hlavy s čelustami č. 820650, ako aj náhradné čeluste č. 820670.**
Pri objednávaní uveďte prosím požadovanú veľkosť.

Technický opis

Počet ramien račne	2
Vyvrtavacia hlava na závitovanie rúrok Whithworth	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 palec
Norma	DIN EN 10226
Balenie	Kufrík z ocelového plechu
Druh produktu	Rezacia závitnica

Príslušenstvo

Rezacia hlava s čelustami Druh závitu R3/4	820650 R3/4
Rezacia hlava s čelustami Druh závitu R1/2	820650 R1/2
Rezacia hlava s čelustami Druh závitu R1.1/4	820650 R1.1/4
Rezacia hlava s čelustami Druh závitu R2	820650 R2
Prepravný box z ocelového plechu pre rezacie závitnice „Central“ Typ C2	820620 C2
Rezacia hlava s čelustami Druh závitu R3/8	820650 R3/8
Rezacia hlava s čelustami Druh závitu R1.1/2	820650 R1.1/2
Rezacia hlava s čelustami Druh závitu R1	820650 R1
Rameno račne „Central“ Typ C2	820600 C2
Rameno račne „Central“ Typ C1.1/4	820600 C1.1/4