



Momentový klúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 100Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 655500 100 |
| GTIN | 4560138443941 |
| Trieda položky | 66F |

Popis

Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

Merná jednotka: Nm.

Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

| | |
|--|-----------------------------|
| Ukazovateľ | analógová |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Hmotnosť | 550 g |
| Maximálny ťahovací moment | 100 Nm |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava |
| Členenie stupnice 1 dielik = | 1 Nm |
| Rozsah krútiaceho momentu | 10 - 100 Nm |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ |
| Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃] | 310 mm |
| Prestavitelnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm |
| Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) |
| Celková dĺžka L | 400 mm |
| Spätná väzba | so zobrazením |
| Merací proces | Krútiaci moment |
| Kalibrácia | O3 |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Údaje protokolovateľné | nie |
| Meracia technika | mechanický |
| Signalizácia spustenia | optická |
| Funkcia sklopenia | nie |
| Funkcia kĺzania | nie |
| QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | nie |
| Vlečný ukazovateľ | áno |
| Druh produktu | Momentové kľúče |

Služby

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny
uťahovací moment 400/2

020030 400/2

Kalibrácia DAkkS Momentový kľúč obojstranný Maximálny
uťahovací moment 1000/2

020040 1000/2