

HOLEX**Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 12Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	655520 12
GTIN	4045197549914
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

Merné jednotky: Nm Dobre uchopiteľná 2-zložková rukoväť.

Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Ukazovateľ	analogová
Hmotnosť	400 g
Maximálny ťahovací moment	12 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,2 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	2,4 - 12 Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [I ₁]	144 mm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	180 mm
Celková dĺžka L	225 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Spätná väzba	so zobrazením
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	optická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentový kľúč obojstranný Maximálny ťahovací moment 1000/2

020040 1000/2

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny
uťahovací moment 400/2

020030 400/2