



## Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 12Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	655500 12
GTIN	4580135821481
Trieda položky	66F

### Popis

#### Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

**Merná jednotka:** Nm.

#### Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

#### Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

##### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

## Technický opis

Maximálny ťahovací moment	12 Nm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Ukazovateľ	analógová
Hmotnosť	330 g
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,2 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	1,4 - 12 Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Merací proces	Krútiaci moment
Spätná väzba	so zobrazením
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I <sub>3</sub> ]	170 mm
Celková dĺžka L	205 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	optická
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	áno

Druh produktu

Momentové klíče

**Služby**Kalibrácia Momentový klúč obojstranný Maximálny  
uťahovací moment 400/2

020030 400/2

Kalibrácia DAkkS Momentový klúč obojstranný Maximálny  
uťahovací moment 1000/2

020040 1000/2