



## Momentový klúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 25Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	655500 25
GTIN	4580135821122
Trieda položky	66F

### Popis

#### Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

**Merná jednotka:** Nm.

#### Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

#### Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

##### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Ukazovateľ	analogová
Hmotnosť	400 g
Maximálny ťahovací moment	25 Nm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,5 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	3,5 - 25 Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Celková dĺžka L	245 mm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I <sub>3</sub> ]	200 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Spätná väzba	so zobrazením
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	optická
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

**Služby**

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny  
uťahovací moment 400/2

020030 400/2

Kalibrácia DAkkS Momentový kľúč obojstranný Maximálny  
uťahovací moment 1000/2

020040 1000/2