

CoolSpeed®

**Rýchlobežné vreteno, Typ: TB90****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Trieda položky	36D

**Popis****Prevedenie:**

Chladivom (10 – 60 barov) poháňané rýchlobežné vreteno, otáčky do 75 000 ot./min.

**Použitie:**

Zvýšený posuv a rezná rýchlosť, najmä pri nástrojoch s malým priemerom (Ø stopky 3 – 6 mm).  
Použitie na vŕtanie, odihľovanie, gravírovanie, obmedzené použitie na frézovanie.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	16 mm
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	25,5 mm
Dĺžka stopky L <sub>1</sub>	13,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	70 mm
Druh produktu	Rýchlobežné vreteno