

CoolSpeed®

Rýchlobežné vreteno, Typ: TB**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319991 TB |
| GTIN | 4045197911469 |
| Trieda položky | 36D |

Popis**Prevedenie:**

Chladivom (10 – 60 barov) poháňané rýchlobežné vreteno, otáčky do 75 000 ot./min.

Použitie:

Zvýšený posuv a rezná rýchlosť, najmä pri nástrojoch s malým priemerom (Ø stopky 3 – 6 mm). Použitie na vrtanie, odihlovanie, gravírovanie, obmedzené použitie na frézovanie.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Vonkajší Ø D | 25 mm |
| Dĺžka stopky L ₁ | 10 mm |
| Vonkajší Ø D ₁ | 25,5 mm |
| L ₂ | 30 mm |
| Druh produktu | Rýchlobežné vreteno |