



Momentový klúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 50Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	655500 50
GTIN	4560138443880
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

Merná jednotka: Nm.

Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	50 Nm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Ukazovateľ	analógová
Hmotnosť	430 g
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,5 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	5 - 50 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Celková dĺžka L	320 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	240 mm
Spätná väzba	so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Merací proces	Krútiaci moment
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	optická
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny
uťahovací moment 400/2

020030 400/2

Kalibrácia DAkkS Momentový kľúč obojstranný Maximálny
uťahovací moment 1000/2

020040 1000/2