



## Momentový klúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny ťahovací moment: 200Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	655500 200
GTIN	4560138444009
Trieda položky	66F

### Popis

#### Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.

**Merná jednotka:** Nm.

#### Funkcia:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

#### Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

##### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Hmotnosť	800 g
Maximálny ťahovací moment	200 Nm
Ukazovateľ	analogová
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	2 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	20 - 200 Nm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Nastavenie hodnoty spúšťania	Vlečný ukazovateľ
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Celková dĺžka L	501 mm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Spätná väzba	so zobrazením
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L <sub>3</sub> ]	410 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	optická
Meracia technika	mechanický
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

**Služby**

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny  
uťahovací moment 400/2

020030 400/2

Kalibrácia DAkkS Momentový kľúč obojstranný Maximálny  
uťahovací moment 1000/2

020040 1000/2