

Násada na paličku, prehnutá, Dĺžka násady: 300mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	751900 300
GTIN	4028656485206
Trieda položky	76D

Popis**Prevedenie:**

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný.

Norma:

DIN 5135

Vhodné pre:

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

Upozornenie:

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.

Technický opis

pre kladivko s hmotnosťou	2 kg
Dĺžka násady	300 mm
Druh produktu	Násada