

Násada na kladivo, Dĺžka násady: 900mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	751700 900
GTIN	4028656582905
Trieda položky	76D

Popis

Prevedenie:

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný. **Rovný** tvar.

Norma:

DIN 5111 und DIN 5112.

Vhodné pre:

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

Upozornenie:

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.

Technický opis

Dĺžka násady	900 mm
Norma	DIN 5112
pre kladivá s hmotnosťou	8 - 10 kg
Druh produktu	Násada