

HOLEX**Servisný kufor na náradie pojazdný****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	692902
GTIN	4045197375308
Trieda položky	62G

Popis**Prevedenie:**

Nárazuvzdorné kufríkové obaly odolné proti teplote a kyselinám sa spoja pomocou stabilného hliníkového rámu s integrovanými sklápacími zámkami a aretáciou veka kufra. S gumovou rukoväťou.

Vnútorne vybavenie:

1 tabuľa na náradie s 24 zásuvnými priehradkami, 12 gumovými pútkami a 1 puzdrom na malé komponenty na prednej a zadnej strane.

1 miska na dno vrátane nástrojovej tabule so 6 priečkami a 9 gumovými pútkami ako kryt. S pojazdnou jednotkou.

Upozornenie:

Kombinačný zámok je k dispozícii ako alternatíva pod č. 692926 veľ. 2.

Technický opis

Vnútorný rozmer šírka	352 mm
Hmotnosť	6 kg
Vnútorný rozmer dĺžka	465 mm
Vnútorný rozmer výška	215 mm
Materiál	PP

Spôsob uskladnenia náradia	vkladacie priehradky
Kufor zaťažiteľnosť	25 kg
Vlastnosti kufra	vhodné pre leteckú prepravu
Druh produktu	Prepravný systém pre nástroje

Príslušenstvo

Ochranná rohož	692800
Teleskopická rukoväť	692911
Súprava zámkov so zhodným zamykaním.	692916
Vkladacia miska so strednou priečkou, 6 malými priečkami a vekom	692770
Tabuľa na náradie, sada	692906
Súprava číselných zámkov Typ 2	692926 2