

## Násada na kladivo, Dĺžka násady: 400mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	751700 400
GTIN	4028656482908
Trieda položky	76D

### Popis

**Prevedenie:**

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný. **Zahnutý** tvar.

**Norma:**

**DIN 5111 und DIN 5112.**

**Vhodné pre:**

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

**Upozornenie:**

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.

### Technický opis

pre kladivá s hmotnosťou	2 kg
Dĺžka násady	400 mm
Norma	DIN 5111
Druh produktu	Násada

### Príslušenstvo

Súprava kruhových klínkov10-dielne Vonkajší Ø 16	752010 16
--	-----------