

Násada na paličku, prehnutá, Dĺžka násady: 260mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	751900 260
GTIN	4028656485008
Trieda položky	76D

Popis**Prevedenie:**

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný.

Norma:

DIN 5135

Vhodné pre:

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

Upozornenie:

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.

Technický opis

Dĺžka násady	260 mm
pre kladivko s hmotnosťou	1,5 kg
pre kladivko s hmotnosťou	1 kg
Druh produktu	Násada