

Garant
Momentové klúče s prepínateľnou račňou, Maximálny ťahovací moment: 6Nm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	656050 6
GTIN	4045197570512
Trieda položky	61E

Popis
Prevedenie:

Praktický a veľmi kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný podľa stupnice a samočinne vypínací. Extrémne vysoká presnosť opakovania, pretože sa používajú výlučne kvalitné materiály a opotrebované diely, ako tlakové pružiny, sa špeciálne vopred upravujú, prípadne roztriedia. Prepnutím račne možno utiahnuť doprava a doľava.

Počuteľné a citelné „kliknutie“ zabezpečuje mimoriadne pohodlné a presné nastavenie želaných hodnôt krútiaceho momentu.

Pevne zabudovaná **prepínateľná račňa** s vyhadzovačom – **pre ťahovanie doprava a doľava.**

Merné jednotky: Nm

Funkcia:

Kľúč sa spustí „na základe signálu“ (výrazne počuteľne a citelne) a je okamžite znova použiteľný.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

Zo zobrazenej hodnoty **len pri ťahovaní doprava: $\pm 4\%$**

Údaje o používaní:
Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovaného pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Je možná kalibrácia DAkkS pre ťahovanie smerom doprava.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ukazovateľ	analogová
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Hmotnosť	300 g
Maximálny ťahovací moment	6 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 6 Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Celková dĺžka L	225 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	155 mm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická

Druh produktu

Momentové klůče

Služby

Kalibrácia Momentové klůče Maximálny uťahovací moment 400

020010 400

Kalibrácia DAkkS Momentové klůče Maximálny uťahovací moment 1000

020020 1000

Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov pre račne Pohonný štvorhran 1/4

656051 1/4