

HALDER

Palička SIMPLEX s vložkami z gumovej zostavy, čierna, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 80Gmm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752800 80G
GTIN	4030618300083
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Upozornenie:

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

Technický opis

Ø nárazových plôch vložiek	80 mm
Celková dĺžka	490 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	165 mm
Materiál púzdra	oceľová liatina
Hmotnosť	2,87 kg
Dĺžka násady	400 mm

Materiál násady	Drevo
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	gumové zloženie, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	čierna
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 80	753700 80
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 80	753500 80
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 80L	753400 80L
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 80	753400 80
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 80G	753310 80G