

HALDER**Palička SIMPLEX s vložkami Superplastik, biela, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 125Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	753100 125G
GTIN	4030618300878
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Úderové kladivá: kryt z temperovanej liatiny; násada z amerického hickorového dreva.

Použitie:

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Upozornenie:

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

Technický opis

Celková dĺžka	1050 mm
Ø nárazových plôch vložiek	125 mm
Materiál násady	hickory
Dĺžka hlavy s nastavcov	215 mm
Materiál púzdra	oceľová liatina
Dĺžka násady	900 mm

Hmotnosť	7,7 kg
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	Superplastik, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	biela
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 100-125	753400 100-125
Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 125	753700 125