

HALDER**Palička SIMPLEX s vložkami Superplastik, biela, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 30Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	753100 30G
GTIN	4030618300175
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Upozornenie:

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

Technický opis

Materiál násady	Drevo
Dĺžka hlavy s nástavcov	90 mm
Materiál púzdra	oceľová liatina
Celková dĺžka	300 mm
Ø nárazových plôch vložiek	30 mm
Hmotnosť	0,32 kg

Dĺžka násady	260 mm
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	Superplastik, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	biela
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 30	753450 30
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 30	753500 30
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 30	753400 30
Plastová vložka pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 30	753600 30
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 30G	753310 30G
Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 30	753700 30