

**HALDER****Palička SIMPLEX bez vložiek s násadou, pre Ø púzdra / materiál púzdra:  
80Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	753300 80G
GTIN	2050001008459
Trieda položky	73W

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

**Mäkké a vyklepávacie kladivá:** Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

**Mäkké a vyklepávacie kladivá:** Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

**Použitie:**

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

**Upozornenie:**

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

**Technický opis**

Materiál púzdra	oceľová liatina
Ø púzdra	80 mm
Celková dĺžka	490 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	165 mm
Ø nárazových plôch vložiek	80 mm

Dĺžka násady	400 mm
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Druh produktu	Puzdro pre mäkké kladivo

## Príslušenstvo

Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 80	753400 80
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 80G	753310 80G
Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 80	753700 80
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 80L	753400 80L
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 80	753500 80