



## Momentový klúč s nastavovacou stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 15Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657235 15
GTIN	4571141275559
Trieda položky	66F

### Popis

#### Prevedenie:

Jednoramenný momentový klúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu. S prepínateľnou hlavou račne a štvorhranným upínačom pre nástavce nástrčkových klúčov.

**Merné jednotky:** Nm. S ryhovanou kovovou rukoväťou.

#### Funkcia:

Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty sa klúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

#### Použitie:

Pre stredné až veľké série.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

##### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Hmotnosť	190 g
Ukazovateľ	analogová
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Maximálny ťahovací moment	15 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	3 - 15 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Celková dĺžka L	195 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba	s vypínaním
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I <sub>3</sub> ]	135 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

## Služby

020020 1000

Kalibrácia DAkkSMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000

KalibráciaMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 400

020010 400