

Garant**Súprava presných kužeľovitých záhlbníkov č. 150130 v boxe 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150301 5
GTIN	4045197911896
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Presný kužeľový záhlbník 150130.

Všetky hlbidlá s 3 reznými ranami. Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a koordinovanou prípravou reznej hrany. Radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu. Novo vyvinutá, špeciálna povrchová úprava TiAlN pre dlhú životnosť. Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Výhoda:

Mimoriadne hladký chod počas celého procesu zahlbovania. Chod bez chvenia pre dokonalé výsledky s **optimálnou životnosťou nástroja.**

Použitie:

Presný záhlbník na vytváranie **presných, okrúhlych 90° záhlbov.**

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Rozsah balenia:

5-dielna presná súprava kužeľovitých záhlbníkov **v okrúhlom boxe.**

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
----------------------	---

Počet záhlbníkov	5
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	75	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	75	N
Hliník > 10 % si	vhodný	50	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	16	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	10	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	12	S
GG(G)	vhodný	25	K
CuZn	vhodný	60	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

suché

podmienenene vhodný

Príslušenstvo

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 12,4

150130 12,4

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 10,4

150130 10,4

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 6,3

150130 6,3

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 16,5

150130 16,5

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 20,5

150130 20,5