



Momentový klúč s nastavovacou stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 50Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657235 50
GTIN	4560138448076
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový klúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu. S prepínateľnou hlavou račne a štvorhranným upínačom pre nástavce nástrčkových klúčov.

Merné jednotky: Nm. S rukoväťou z umelej živice.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty sa klúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Hmotnosť	400 g
Ukazovateľ	analogová
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Maximálny ťahovací moment	50 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,5 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Norma	DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	180 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba	s vypínaním
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Celková dĺžka L	260 mm
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia Momentové kľúče Maximálny ťahovací moment 400

020010 400

Kalibrácia DAkkSMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000

020020 1000