

**Bit „HF“ pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 s pridržiavacou funkciou, Profil Torx®: TX40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 674255 TX40 |
| GTIN | 4013288106957 |
| Trieda položky | 63H |

Popis**Prevedenie:**

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000 – 675050.

Kónický profil Torx® HF spoľahlivo udrží všetky skrutky Torx®. Farebne odlišené zlatou povrchovou úpravou. Od veľ. TX40 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.

Použitie:

Funkcia pridržania pre optimálne nasadenie a utiahnutie skrutiek Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Technický opis

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Celková dĺžka | 50 mm |
| Profil Torx® | TX40 |
| Bit-šesťhranná stopka | E 6,3 |
| Označenie výrobcu | 867/4 TORX® HF |
| Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® |
| Druh produktu | Bitový nástroj |

