

**Bit Precision pre drážku, 1/4 palca, E 6,3, Šírka rezu / celá dĺžka: 3/75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 674257 3/75   |
| GTIN             | 7610733221455 |
| Trieda položky   | 63E           |

**Popis****Prevedenie:**

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000 – 675050.

**Použitie:**

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Materiál:**

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

**Technický opis**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Celková dĺžka         | 75 mm             |
| Hrúbka reznej hrany   | 0,6 mm            |
| Šírka čepele          | 3 mm              |
| Bit-šesthranná stopka | E 6,3             |
| Označenie výrobcu     | PrecisionBits     |
| Výstupný profil       | Plochý skrutkovač |
| Druh produktu         | Bitový nástroj    |