

Garant**Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z hliníka, Ø hlavy kladiva: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754160 27
GTIN	4045197680464
Trieda položky	71D

Popis**Prevedenie:**

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.

Stredový diel z hliníka, čierny eloxovaný.

Výhoda:

Hliníkový stredový diel = výrazné zníženie hmotnosti. To umožňuje pracovať veľmi kontrolovaným spôsobom a zároveň chrániť zápästie.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

Technický opis

Hmotnosť	0,2 kg
Dĺžka hlavy s nástavcov	81 mm
Dĺžka násady	300 mm
Ø hlavy kladiva	27 mm
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady
a kruhovým klinom Dĺžka násady 300

751650 300

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 27

754180 27