

**Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu, Ø hlavy kladiva: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754200 27
GTIN	4013288001504
Trieda položky	73C

Popis**Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.

S oderuvzdornými netrieštivými vložkami z **polyuretánu** (hrdzavohnedé).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná vložka z polyuretánu pozri č. 754300; náhradná násada pozri č. 754400.

Technický opis

Ø puzdra	27 mm
Dĺžka násady	265 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	90 mm
Ø hlavy kladiva	27 mm
Hmotnosť	0,276 kg
Materiál násady	jaseň
Séria	102
Materiál vložky	uretán, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	102

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 27	754600 27
Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 27	754300 27
Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 27	754400 27