

Garant**Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z hliníka, Ø hlavy kladiva: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754160 32
GTIN	4045197680471
Trieda položky	71D

Popis**Prevedenie:**

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.

Stredový diel z hliníka, čierny eloxovaný.

Výhoda:

Hliníkový stredový diel = výrazné zníženie hmotnosti. To umožňuje pracovať veľmi kontrolovaným spôsobom a zároveň chrániť zápästie.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

Technický opis

Dĺžka násady	300 mm
Ø hlavy kladiva	32 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	87 mm
Hmotnosť	0,237 kg
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady
a kruhovým klinom Dĺžka násady 300

751650 300

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 32

754180 32