



## Momentový klúč s nastavovacou stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 5Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657235 5
GTIN	4571141275498
Trieda položky	66F

### Popis

#### Prevedenie:

Jednoramenný momentový klúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu. S prepínateľnou hlavou račne a štvorhranným upínačom pre nástavce nástrčkových klúčov.

**Merné jednotky:** Nm. S ryhovanou kovovou rukoväťou.

#### Funkcia:

Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty sa klúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

#### Použitie:

Pre stredné až veľké série.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

##### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Hmotnosť	160 g
Ukazovateľ	analogová
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Maximálny ťahovací moment	5 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Členenie stupnice 1 dielik =	0,05 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Celková dĺžka L	160 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L <sub>3</sub> ]	121 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Spätná väzba	s vypínaním
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

## Služby

020010 400

Kalibrácia Momentové klúče Maximálny ťahovací moment 400

Kalibrácia DAkks Momentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000

020020 1000