

**Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu, Ø hlavy kladiva: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754200 32
GTIN	4013288001511
Trieda položky	73C

Popis**Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.

S oderuvzdornými netriešlivými vložkami z **polyuretánu** (hrdzavohnedé).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná vložka z polyuretánu pozri č. 754300; náhradná násada pozri č. 754400.

Technický opis

Materiál násady	jaseň
Ø puzdra	32 mm
Dĺžka násady	280 mm
Ø hlavy kladiva	32 mm
Hmotnosť	0,374 kg
Dĺžka hlavy s nástavcov	95 mm
Séria	102
Materiál vložky	uretán, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	102

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovateľné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 32	754600 32
Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 32	754400 32
Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 32	754300 32