

**Garant****Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z hliníka, Ø hlavy kladiva: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754160 40
GTIN	4045197680488
Trieda položky	71D

**Popis****Prevedenie:**

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.

Stredový diel z hliníka, čierny eloxovaný.

**Výhoda:**

Hliníkový stredový diel = výrazné zníženie hmotnosti. To umožňuje pracovať veľmi kontrolovaným spôsobom a zároveň chrániť zápästie.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy s nástavcov	105 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
Hmotnosť	0,354 kg
Dĺžka násady	320 mm
Druh produktu	Kladivo

---

**Príslušenstvo**

Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady  
a kruhovým klinom Dĺžka násady 320

751650 320

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 40

754180 40