

**Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu, Ø hlavy kladiva: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754200 40
GTIN	4013288001535
Trieda položky	73C

Popis**Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.

S oderuvzdornými netrieštivými vložkami z **polyuretánu** (hrdzavohnedé).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná vložka z polyuretánu pozri č. 754300; náhradná násada pozri č. 754400.

Technický opis

Materiál násady	jaseň
Hmotnosť	0,656 kg
Ø hlavy kladiva	40 mm
Dĺžka násady	320 mm
Ø puzdra	40 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	110 mm
Séria	102
Materiál vložky	uretán, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	102

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovateľné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 40	754600 40
Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 40	754400 40
Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 40	754300 40