

**Bit pre drážku, 1/4 palca E 6,3, Šírka rezu / celá dĺžka: 6,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 674260 6,5 |
| GTIN | 4013288011619 |
| Trieda položky | 63H |

Popis**Prevedenie:**

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000 – 675050.

Použitie:

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Technický opis

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Šírka čepele | 6,5 mm |
| Hrúbka reznej hrany | 1,2 mm |
| Celková dĺžka | 50 mm |
| Bit-šesthranná stopka | E 6,3 |
| Označenie výrobcu | 800/4 Z |
| Výstupný profil | Plochý skrutkovač |
| Druh produktu | Bitový nástroj |