



Momentový kľúč s nastavovacou stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 1400Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657235 1400
GTIN	4571141276440
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra, s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu. S prepínateľnou hlavou račne a štvorhranným upínačom pre nástavce nástrčkových kľúčov.

Merné jednotky: Nm. S ryhovanou kovovou rukoväťou.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789. Používajte len nástrčné kľúče s poistným otvorom.

Technický opis

Ukazovateľ	analogová
Hmotnosť	10800 g
Pohonný štvorhran	1 palec
Maximálny ťahovací moment	1400 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Členenie stupnice 1 dielik =	10 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	300 - 1400 Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Celková dĺžka L	1787 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	1650 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

020010 2000

Kalibrácia Momentové klúče Maximálny ťahovací
moment 2000
