

**Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu, Ø hlavy kladiva: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754200 50
GTIN	4013288001542
Trieda položky	73C

Popis**Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.

S oderuvzdornými netriešlivými vložkami z **polyuretánu** (hrdzavohnedé).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná vložka z polyuretánu pozri č. 754300; náhradná násada pozri č. 754400.

Technický opis

Hmotnosť	0,905 kg
Dĺžka násady	340 mm
Materiál násady	jaseň
Dĺžka hlavy s nástavcov	115 mm
Ø puzdra	50 mm
Ø hlavy kladiva	50 mm
Séria	102
Materiál vložky	uretán, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	102

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 50	754400 50
Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 50	754300 50
Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 50	754600 50