

**Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754500 22
GTIN	4013288001139
Trieda položky	73C

Popis**Prevedenie:**

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.

S nárazuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žltý).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná vložka z materiálu Cellidor pozri č. 754600; náhradná násada pozri č. 754400.

Technický opis

Dĺžka násady	250 mm
Hmotnosť	0,193 kg
Ø puzdra	22 mm
Ø hlavy kladiva	22 mm
Materiál násady	jaseň
Dĺžka hlavy s nástavcov	75 mm
Séria	100
Materiál vložky	Cellidor, žltá, tvrdá
Označenie výrobcu	100

bez spätného rázu	nie
Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná polyuretánová vložka Ø hlavy kladiva 22	754300 22
Náhradná vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 22	754600 22
Jaseňová násada na kladivá s klinom Pre Ø hlavy kladiva 22	754400 22