

**Garant****Mäkké kladivo s nylonovými vložkami a strednou časťou z ocele, Ø hlavy kladiva: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	754120 22
GTIN	4045197680402
Trieda položky	71D

**Popis****Prevedenie:**

Silný kovový stredový diel s rukoväťou kladiva z hikorového dreva, s nylonovým puzdrom na rukoväť a krúžkovým klinom. Nylonové vložky odolné voči nárazom a opotrebovaniu sú spojené so stredovým dielom pomocou dvojčinného upevňovacieho systému.

Medzikus z ocele.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná nylonová vložka k dispozícii pod č. 754180 a náhradná násada pod č. 751650.

**Technický opis**

Dĺžka násady	280 mm
Ø hlavy kladiva	22 mm
Hmotnosť	0,188 kg
Dĺžka hlavy s nástavcov	73 mm
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 22

754180 22

Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady  
a kruhovým klinom Dĺžka násady 280

751650 280